

**Garant****TDAT 070101, Typ: HB7410**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Třída artiklu	21I

## Popis

TDAT 070101 HB7410 Typ: HB7410

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,1 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Hlavní způsob použití	Ti
Lamač třísek	TIS
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7410
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Řezný materiál	TK
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070101
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení