

Garant**TDAT 070104, Typ: HB7410**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Třída artiklu	21I

Popis

TDAT 070104 HB7410 Typ: HB7410

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Typ	HB7410
Hlavní způsob použití	Ti
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min

Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070104
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení