

Garant**GCCT 060204, Typ: HB7410**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268600 HB7410 |
| GTIN | 4062406057701 |
| Třída artiklu | 21I |

Popis

GCCT 060204 HB7410 Typ: HB7410
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Lamač třísek | TIS |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 40 - 90 m/min |
| Hlavní způsob použití | TI |
| Typ | HB7410 |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Posuv f | 0,05 - 0,23 mm/ot, |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Povlak | TiN |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | GCCT 060204 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |