

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------|
| Artikové číslo | 309380 16 |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 33F |

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikoroziní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

· **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**

· **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). **Podobně jako ISO 15488-A.**

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 16 mm |
| Upnutí | ER 40 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Obvodová házivost | ≤ 2 µm |

| | |
|-----------------|------------------|
| Typ | 471 E |
| Vnější Ø D | 40,7 mm |
| Celková délka L | 46 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |