


FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309372 6
GTIN	2050001766816
Třída artiklu	33F

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) a s **tryskami**. **Podobně jako ISO 15488-A.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	6 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-A

Obvodová házivost	≤ 2 μm
Typ	425 E
Vnější Ø D	16,7 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština