



## Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 10 mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309381 10     |
| GTIN           | 2050001766960 |
| Třída artiklu  | 33F           |

### Popis

#### Provedení:

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

#### Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

#### Vhodné pro :

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

#### Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**

- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **těsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 100 barů) a **rozstřikovacími tryskami**. Podobné ISO 15488-A.

Obvodová házivost:  $\leq 2 \mu\text{m}$

Celková délka L: 46 mm

### Technický popis

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 10 mm |
|-----------------------|-------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Upnutí            | ER 40                |
| Norma             | ISO 15488-A          |
| Obvodová házivost | $\leq 2 \mu\text{m}$ |
| Typ               | 471 E                |
| Vnější Ø D        | 40,7 mm              |
| Celková délka L   | 46 mm                |
| Druh produktu     | Upinací hlava        |