

**FAHRION®**  
PRÄZISION

## Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 12 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309381 12
GTIN	2050001766977
Třída artiklu	33F

### Popis

#### Provedení:

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

#### Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

#### Vhodné pro :

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

#### Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **těsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 100 barů) a **rozstřikovacemi tryskami**. Podobné ISO 15488-A.

Obvodová házivost: ≤ 2 µm

Celková délka L: 46 mm

### Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	12 mm
-----------------------	-------

Upnutí	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 2 μm
Typ	471 E
Vnější Ø D	40,7 mm
Celková délka L	46 mm
Druh produktu	Upinaci hlava