

Garant**Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. **TK jádro, uložené** v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace. Maximální přípustné otáčky 8000 min.⁻¹.

Výhoda:

- **Zamezit vibracím v upínacím systému.**
- **Lepší povrchy obrobků.**
- **Zlepšení životnosti nástrojů.**

Kmitání: tlumené

Ø D₂: 20 mm

Technický popis

Stopka Ø d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Otvor Ø D ₁	14 mm
Celková délka L	300 mm
Atribut názvu produktu	L = 300 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Tepelný upínač – příslušenství

