

Garant**Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965042
GTIN	4045197702166
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Ergonomická pracovní otočná židle se **synchronní mechanikou**.

Měkká síťovaná **tkanina** na sedáku a opěradle je **pohodlná** a **prodyšná**. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.

Výška opěradla: 600 mm.

Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.

Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.

Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Norma:

DIN 68877

Upozornění:

Prodyšná síťovaná tkanina se poškozují suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.

Technický popis

Bederní opěrka	ano
----------------	-----

Norma	DIN 68877
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Materiál plochy sedáku	Síťovaná látka
Výška opěradla	600 mm
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Barva materiál sedáku	černá
Nosnost	120 kg
Synchronní mechanika	ano
Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Šířka sedáku	470 mm
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Hloubka sedáku	450 mm
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	640 - 890 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)	962518
Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli GARANT Typ	965047