

Garant**Pracovní stolička, látkové polstrování, s kolečky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965060
GTIN	4045197702425
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Pohodlná otočná stolička z měkkého **sítovaného čalounění**, pohodlná a prodyšná. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s **kroužkovou spouští**. Hliníková křížová podnož s pěti rameny. sedací plochy 350 mm.

Nosnost: 120 kg.

Brzděná dvojitá kolečka s měkkým PU povrchem.

Norma:

DIN 68877

Upozornění:

Prodyšná sítovaná tkanina se poškozuje suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.

Technický popis

Materiál plochy sedáku	Sítovaná látka
Ø sedačky	350 mm

Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Norma	DIN 68877
Barva materiál sedáku	černá
Podnož provedení	Sada koleček
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Nosnost	120 kg
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	470 - 630 mm
Druh produktu	Stolička

Příslušenství

Náhradní kolečka(1 sada = 5 kusů)

962517