

**Garant****Sedák pro práci vsedě i vestoje. s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoký****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965072
GTIN	4045197702470
Třída artiklu	91Z

**Popis****Provedení:**

Umožňuje variabilní použití pro práci vsedě i vestoje. Ergonomická a komfortní opěra zad o o výšce 120 mm podporuje správné držení těla při sezení. Hliníková křížová podnož s 5 rameny nabídne stabilitu v jakékoli poloze pro sezení i stání.

Nosnost: 120 kg.

**Norma:**

**DIN 68877**

**Technický popis**

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Barva materiál sedáku	černá
Nosnost	120 kg
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina

Materiál plochy sedáku	integrální pěna
S opěradlem	ano
Výška opěradla	120 mm
Norma	DIN 68877
Nastavení sklonu sedáku	ne
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	560 - 810 mm
Druh produktu	Sedák pro práci vsede i vestoje

---

## Příslušenství

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)

962518