

Garant

Pracovní otočná židle, integrální pěna, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965032
GTIN	4045197702135
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Ergonomická pracovní otočná židle se **synchronní mechanikou**.

Měkkou **integrální pěnu** sedáku a opěradla lze snadno udržovat, omývat, je **robustní** a odolná vůči lehkým kyselinám a louhům a vůči mechanickému působení. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Sedačka (šířka×hloubka): 470×450 mm.

Výška opěradla: 600 mm.

Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.

Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.

Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Provedení reklamní text:

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**

Norma:

DIN 68877

Technický popis

Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Norma	DIN 68877
Materiál opěradla	integrální pěna
Nastavení sklonu sedáku	ano
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Nosnost	120 kg
Materiál plochy sedáku	integrální pěna
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Bederní opěrka (meziobratlové ploténky)	ano
Synchronní mechanika	ano
Hloubka sedáku	450 mm
Výška opěradla	600 mm
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Šířka sedáku	470 mm
Barva materiál sedáku	černá
Plynulé nastavování výšky	ano
Podmíněně odolné vůči lehkým kyselinám a louhům	ano
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	640 - 890 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli
GARANT Typ

965047

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)

962518