

**Garant****Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965041
GTIN	4045197613462
Třída artiklu	91Z

**Popis****Provedení:**

Ergonomická pracovní otočná židle se **synchronní mechanikou**.

Měkká síťovaná **tkanina** na sedáku a opěradle je **pohodlná** a **prodyšná**. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.

Výška opěradla: 600 mm.

Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.

Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.

Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

**Provedení reklamní text:**

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**

**Norma:**

**DIN 68877**

**Upozornění:**

Prodyšná síťovaná tkanina se poškozují suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.

## Technický popis

Materiál plochy sedáku	Síťovaná látka
Podnož provedení	Kluzné uložení
Hloubka sedáku	450 mm
Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Synchronní mechanika	ano
Bederní opěrka	ano
Barva materiál sedáku	černá
Šířka sedáku	470 mm
Nosnost	120 kg
Norma	DIN 68877
Výška opěradla	600 mm
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Provedení	bez koleček
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	490 - 630 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

## Příslušenství

965047

Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli  
GARANT Typ

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)

962518