

Garant**Pracovní stolička, integrální pěna, s kolečky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965050
GTIN	4045197702197
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Pohodlná otočná stolička vyrobená z **integrální pěny**, snadná údržba, omyvatelná, **robustní** a odolná vůči mírným kyselinám a zásadám.

Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s **kroužkovou spouští**. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Plocha sedáku Ø 350 mm.

Nosnost: 120 kg.

Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

Norma:**DIN 68877****Technický popis**

Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Materiál plochy sedáku	integrální pěna
Barva materiál sedáku	černá
Ø sedačky	350 mm

Podnož provedení	Sada koleček
Materiál sedáku odolává vůči lehkým kyselinám a louhům	ano
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Nosnost	120 kg
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Ø podnože	690 mm
Norma	DIN 68877
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	470 - 630 mm
Druh produktu	Stolička