

Garant**Pracovní otočná židle, látkové polstrování, s kolečky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965040
GTIN	4045197702142
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Ergonomická pracovní otočná židle se **synchronní mechanikou**.

Měkká síťovaná **tkanina** na sedáku a opěradle je **pohodlná** a **prodyšná**. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm. Výška opěradla: 600 mm. Rozsah nastavení opěradla: 60 mm. Nastavení hloubky sedáku: 40 mm. Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

Provedení reklamní text:

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**
- **Sedák a opěradlo z měkké síťované látky.**
- **Pohodlná a prodyšná.**

Norma:

DIN 68877

Upozornění:

Prodyšná síťovaná tkanina se poškozují suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.

Technický popis

Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Barva materiál sedáku	černá
Materiál plochy sedáku	Síťovaná látka
Synchronní mechanika	ano
Bederní opěrka	ano
Nosnost	120 kg
Výška opěradla	600 mm
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Norma	DIN 68877
Šířka sedáku	470 mm
Hloubka sedáku	450 mm
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	480 - 630 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli
GARANT Typ

965047

Náhradní kolečka(1 sada = 5 kusů)

962517