

**Garant****Pracovní stolička, látkové polstrování, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965062
GTIN	4045197702449
Třída artiklu	91Z

**Popis****Provedení:**

Pohodlná otočná stolička z měkkého **sítovaného čalounění**, pohodlná a prodyšná. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s **kroužkovou spouští**. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Ø sedací plochy 350 mm.

Nosnost: 120 kg.

**Norma:**

**DIN 68877**

**Upozornění:**

Prodyšná sítovaná tkanina se poškozují suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.

**Technický popis**

Materiál plochy sedáku	Sítovaná látka
Barva materiálu sedáku	černá
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Provedení podstavce	5-ramenná podnož

Nosnost	120 kg
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Ø sedačky	350 mm
Norma	DIN 68877
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	580 - 850 mm
Druh produktu	Stolička

## Příslušenství

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)	962518
-----------------------------------	--------