

Garant**Sedák pro práci vsedě i ve stoje s kolečky, nízký****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965070
GTIN	4045197702456
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Umožňuje variabilní použití pro práci vsedě i vestoje. Ergonomická a komfortní opěra zad o o výšce 120 mm podporuje správné držení těla při sezení. Hliníková křížová podnož s 5 rameny nabídne stabilitu v jakékoli poloze pro sezení i stání.

Nosnost: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Technický popis

S opěradlem	ano
Barva materiál sedáku	černá
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Provedení koleček	brzděná dvojitá otočná kolečka
Norma	DIN 68877

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Nosnost	120 kg
Výška opěradla	120 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál plochy sedáku	integrální pěna
Nastavení sklonu sedáku	ne
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	470 - 630 mm
Druh produktu	Sedák pro práci vsede i ve stoje

Příslušenství

Náhradní kolečka(1 sada = 5 kusů)	962517
-----------------------------------	--------