

**Garant****RC.T 0803, Typ: HU7310-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Třída artiklu	21G

## Popis

RC.T 0803 HU7310-1 Lamač třísek: AM  
Tolerance: G  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 350 - 600 m/min

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	AM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,

Typ	HU7310-1
Hlavní způsob použití	N
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCGT 0803
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení