

Garant**CCGT 030102, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Třída artiklu	211

Popis

CCGT 030102 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N

Lamač třísek	AF
Typ	HU7315-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030102
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení