

Garant**CCGT 030101, Typ: HB7025-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Třída artiklu	21I

Technický popis

Rohový rádius	0,1 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Typ	HB7025-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SF
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030101

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení