

Garant**CCGT 030101, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Třída artiklu	21I

Technický popis

Typ	HU7315-1
Lamač třísek	AF
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius	0,1 mm
Povlak	bez povlaku

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030101
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení