

Garant**CCGT 030102, Typ: HB7025-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Třída artiklu	211

Popis

CCGT 030102 HB7025-1 Typ: HB7025-1

Lamač třísek: SF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Lamač třísek	SF
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7025-1
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030102
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení