

HOLEX**Spirálové vrtáky HSS č. 114000 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 1-13KB****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338. **Navíc s mezirozměry** pro otvory pod závit \varnothing 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Technický popis

Rozsah vrtání	1 - 13 mm
Počet vrtáků	29
Vrtáky odstupňované po	0,5 mm
Stopka	válcová stopka
\varnothing otvoru pod závit	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Příslušenství

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 13 mm	114000 13

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5