




Bezpečnostní spojka hadicová přípojka, Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 11 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080287 11
GTIN	7391390044778
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechťenému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2 roky.**

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou. Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	2250 l/min
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm
Materiál	Ocelová spojka

Maximální provozní tlak	16 bar
Druh produktu	Spojka