

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Typ	HB7210-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Posuv $f$	0,3 - 0,7 mm/ot,
Lamač třísek	GM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Povlak	TiCN

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení