


**Garant****CNMG 120412, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120412 HB7210-1 Typ: HB7210-1  
Lamač třísek: GM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	GM

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v <sub>c</sub> hlavní použití	100 - 450 m/min
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení