

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120404 HB7210-1 Typ: HB7210-1
Lamač třísek: GM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Typ	HB7210-1
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	K

Lamač třísek	GM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení