

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120416 HB7210-1 Typ: HB7210-1  
Lamač třísek: GM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	GM
Typ	HB7210-1
Hlavní způsob použití	K
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení