


**Garant****CNMA 120408, Řezný materiál: HB7210-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMA 120408 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPosuv  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	K

Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Typ	HB7210-1
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMA 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení