

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7210-1 Typ: HB7210-1
Lamač třísek: GG
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posuv f : 0,32 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Lamač třísek	GG
Hlavní způsob použití	K
Rohový rádius	1,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	HB7210-1
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm

Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení