

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HB7210-1 Typ: HB7210-1
Lamač třísek: GM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	GM
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení