

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GG

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,32 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Lamač třísek	GG
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7210-1

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení