


Garant**SNMA 120408, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Třída artiklu	21G

Popis

SNMA 120408 HB7210-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HB7210-1
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení