


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7210-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Typ	HB7210-1
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Lamač třísek	GG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Povlak	TiCN

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení