

Garant**WNMA 080412, Řezný materiál: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Třída artiklu	21G

Popis

WNMA 080412 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Typ	HB7210-1
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMA 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení