


Garant**SC.T 120408, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB7210-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Lamač třísek	GM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Podmínky řezu	kontinuální

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7210-1
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení