

**PU hadice s textilní vložkou, modrá, délka 25 m, Vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080221 11
GTIN	7391390094667
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Velmi lehká, pružná PU hadice, odolná vůči oděru. Vynikající odolnost vůči oleji, rozpouštědlům a bezvodým roztokům. Provozní tlak 16 barů.

Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot –15 °C až 60 °C.

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	16 bar
Délka hadice	25 m
Materiál	PU hadice s textilní vložkou
Vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm
Hadice vnější Ø	16 mm
Barva	modrá
Atribut názvu produktu	délka 25 m
Druh produktu	Hadice

---

## Příslušenství

Bezpečnostní spojkaStream-Line Připojení hadice vnitřní Ø  
hadice (jmenovitý rozměr) 11 mm

---

080297 11