

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Velikost stopky	12 mm
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	SRDCN 1212F06
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	12,4 mm
Celková délka L neutrální držák	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 15
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	9 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 15

269028 15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500