

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120404 Wiper CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: WP

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 105 - 435 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Druh	CA025P
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	105 - 435 m/min

Lamač třísek	WP
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení