

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 16/08
GTIN	4062406059354
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	16,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
ISO kód držáku	SRDCN 1616H08
Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	12 mm
Celková délka L neutrální držák	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
Velikost stopky	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

