

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
ISO kód držáku	SRDCN 2020K08
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	16,4 mm
Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	14 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

