

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L neutrální držák	150 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	15,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 15
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	12,4 mm
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	SRDCN 2525M06
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 15

269028 15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500