

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	6 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	13 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	12,4 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 15
ISO kód držáku	SRDCN 2020K06
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 15

269028 15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500