

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260611 25/08 |
| GTIN | 4062406059378 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|---|----------------------------|
| Velikost destiček | 8 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | RC.T 0803 |
| ISO kód držáku | SRDCN 2525M08 |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Funkční šířka L ₄ neutrální držáky | 16,5 mm |
| Celková délka L neutrální držák | 150 mm |
| Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky | 16,4 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 29 |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | neutrální |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 30 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

