

**CNMG 120404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 435 m/min

Technický popis

Druh	CA025P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	PQ
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min

Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení