

**CNMG 120404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Druh	CA025P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Lamač třísek	PS
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení