


CNMG 120416, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120416 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Druh	CA025P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Lamač třísek	PS
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,

Rohový rádius	1,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení