


CNMG 120408 Wiper, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 Wiper CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: WP

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 435 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Druh	CA025P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	WP
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení