

**CNMG 120412, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120412 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Druh	CA025P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min

Lamač třísek	PS
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení