

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 Wiper CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: WQ

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WQ
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA025P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení